

# ПАСПОРТ

# Наименование:

Датчики проводимости воды

серии AnaCONT LCK







LCK-21\_ +PLK-501

Датчики проводимости воды серии AnaCONT LCK Обозначение:

Описание:

Преобразователь проводимости, выход: 4...20 мА и 4...20 мА + HART, 12...36 В, диапазон: 0...16 бар, темп. процесса: -10...+70  $^{0}$ C,

PP, уплотн.: Viton, Зонд IP68 / Коннектор IP65

#### 1. Описание


Anacont LCK 2-проводный компактный датчик проводимости жидк ости преобразует измеренное значение в аналоговый сигнал 4...20 мА. Датчики подходят для измерения чистых, не кристаллизирующихся жидкостей.

Широкий температурный диапазон и возможность монтажа в любом положении, позволяет использовать устройство в различных технологических процессах.

#### 2. Принцип работы

Измерение растворенного кислорода (РК) показывает количество растворенного в жидкости кислорода, измеряемое в ppm (миллионная доля) или мг/л. Датчик имеет мембрану, пропускающую кислород, при погружении которой в жидкость он выдаёт сигнал, пропорциональный концентрации кислорода в этой жидкости.

Интеллектуальная электроника обработки сигналов на базе выходных данных погруженного зонда и датчика температуры подсчитывает величину растворённого кислорода, нормализированную на 25 °C, и преобразует её в соответствующий выходной сигнал.



#### 2.1. Принцип работы в системе с ПК

Устройства передает информацию по HART-протоколу, и может быть присоединено к ПК при помощи HART-USB модема SAT-304.

К цепи HART может быть подключено до 15 стандартных (не Ex) устройств. Измеренные значения могут быть выведены на экран и/или устройства могут быть запрограммированы по HART-протоколу. Рекомендуемое ПО: EView (используется для настройки) или NIVISION (визуализация процесса).

## 2.2. Принцип работы в системе MULTICONT


MULTICONT может управлять максимум 15 совместимыми с HART- протоколом преобразователями (проводимости, pH, температуры, уровня, давления). Цифровые данные (HART) обрабатываются, выводятся на дисплей и, если это необходимо, передаются через интерфейс RS-485 на ПК.

Также возможно удаленное программирование устройств. Визуализация на ПК может быть произведена при помощи специализированного ПО NIVISION.

#### 3. Особенности

- Мини-компактная версия
- Диапазон измерения, ориентированный на практическое применение
- Дополнительный подключаемый дисплей
- 4...20 мА, HART®
- Совместимость с PACTware™
- Электрод IP68/ коннектор IP65

## 4. Область применения



- Водоподготовка
- Водоподготовка
- Водоочистка
- Очистка сточных вод
- Фармацевтическая промышленность
- Пищевая промышленность и производство напитков

# 4. Технические характеристики

Тип		AnaCONT L_K Миниатюрный	
Измеряемые Диапазон		1 мкСм/см - 2000 мкСм/см	
данные	Точность	3%±1 ед. максимум 5 %	
Измерение температуры		Диапазон (-50+130) °C; Точность ± 0,5 °C; Разрешение 0,1 °C	
Напряжение питания		12-36 B DC, гальваническая изоляция, защита от импульсных переходных процессов	
Вход зонда		2-проводный с гальванической изоляцией	
Зонд		Встроенный	
Постоянная прибора		K=0,01; K=0,1; K=1	
	Аналоговый	420 mA	
Выходной сигнал	Релейный	<del>-</del>	
	Дисплей	Опционально Unicont PLK-501,внешний	
	Протокол передачи	HART	
Температура процесса		-10+70°C	
Среднее давление		01,6 МПа (016 бар)	
Окружающая температура		-10+70 °C	
Уплотнение		Viton	
Степень защиты (зонд/коннектор)		IP68/IP65	
Материал корпуса		Нержавеющая сталь 1.4571	
Гнездо зонда		1.4571 + PP	
Электрическое соединение		ISO 4400 разъем	
Электрическая защита		Класс III	
Bec		примерно 350 г.	

#### 6. Кодообразование

Двухпроводной мини-компактный аналитический преобразователь электропроводности жидкостей с выходом 4...20 мА / 4...20 мА + HART®.

Диапазон измерения электропроводности: 1...20 мкСм/см или 10...200 мкСм/см или 100...2000 мкСм/см.

#### Миниатюрные преобразователи проводимости AnaCONT

Диапазон	Код
1-20 мкСм/см	1
10-200 мкСм/см	2
100-2000 мкСм/см	3

AnaCONT LCK-2 \*\*-

Присоединение	Код
BSP 3/4"	1
BSP 1"	2
3/4" NPT	3
1" NPT	4
1 1/2" TriClamp (ISO 2852)	Т
2" TriClamp (ISO 2852)	R

Выход	Ко	Д
420 мА	2	• •
420 мА +HART	4	

#### Аксессуары (продаются отдельно)

P L K – 5 0 1 – 2 Подключаемый дисплей

P L K – 5 0 1 – 3 Подключаемый дисплей с выходом PNP

EAA-159-0 3/4" BSP / 1" NPT (1.4571)

SAT-504-**n** Модем HART®-USB/Bluetooth®


S A K – 3 0 5 – **n** Модем HART®-USB/RS485

P n F - n 1 n - n Интеллектуальный полевой дисплей и регистратор данных

P n F - n 0 1 - n Дисплей контура

<sup>\*</sup> уточняйте наличие моделей

## 7. Габаритные размеры



арантийные обязательства:		
арантийный срок - 12 месяцев с дат	ы отгрузки.	
	М.П.	
аспорт на каждые 10 единиц товара	в транспортной таре - 1	1 шт.
	Дата отгрузки:	
Серийный(-е) номер(а):	«»	20г.